


RoHS



本體
S45C
染黑

| 品號 | d h8 | A | L | L1 | L2 | 重量 (g) | 附屬品 |
|-----------------|---------|----|----|----|----|-----------|--------------------------|
| MAU5040-SH08-42 | 8 | 42 | 16 | 10 | 4 | 46 | 內六角固定螺栓： M4×0.7-4L，2支 |
| MAU5040-SH08-62 | | 62 | | | | 70 | |
| MAU5040-SH10-42 | 10 | 42 | 20 | 12 | 6 | 50 | |
| MAU5040-SH10-62 | | 62 | | | | 74 | |
| MAU5040-SH12-42 | 12 | 42 | 20 | 12 | 6 | 57 | |
| MAU5040-SH12-62 | | 62 | | | | 82 | |


Ex. 使用例

固定方法：

- 請用附屬內六角固定螺栓，安裝於手動調整滑台操縱軸上使用

訂貨： 交期： 天

MAU5040-SH08-42



Wa. 注意

- 如果客戶製作轉軸時的建議如下：
(使用自旋鎖時)
轉軸外徑： $\phi 14_{h7}$ ，表面光潔度： $\nabla 6$
(使用位置顯示器時)
轉軸外徑： $\phi 14_{h9}$ ，表面光潔度： $\nabla 7$

安裝例：

